Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.132 ワイヤーステーション WS 540

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4051.132 - ワイヤーステーション WS 540

可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内においても自在に使用可能。人間工 学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワイヤ処理を可能にします。



Features

品番	AS 4051.132
仕様	ワイヤターミナル エディション
製品説明	可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内において も自在に使用可能。人間工学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワ イヤ処理を可能にします。
メリット	理想的な作業台の高さを得るために、テーブルの高さを電動で調節可能、調節範囲は 710~ 1250 mm マルチプレックスワークデスク、洗浄可能で傷に強い自動カッティングマシンおよび自動圧着マシンとの併用、ならびに、ワイヤターミナルによるコネクター取り付け済みワイヤの使用による理想的ソリューション迅速な手動測定を実現するスケールを内蔵 Eplan Smart Wiring でワイヤーを処理するためのモニターを乗せることができます ワイヤカートン、ワイヤリール用のストレージシェルフや工具および小型部品用のホルダーで任意に拡張できます ゴムキャスターにより、ワークショップでの自在な使用が可能シャドウボード付き引き出し、工具用
	シャドウボード付き引き出し、工具用

© Rittal 2025

2

Features

 同梱品	
	接続ケーブル、7m
	コンセントバー 7個口、ロッカースイッチ付き
	1xワイヤステーション WS 540
	2 x ストレージシェルフ
	1 x 機器キャリヤー、左
	1 x モニター固定具
	1×LED 作業灯
	4 x 固定用支柱、垂直型
	4 x アダプターアングル
	1 x ミニ PC ホルダー
	1 x マガジンホルダー
	1 x コンセントバー、5個口
	1 x 廃棄物容器
	1 x ワイヤパッケージホルダー、左
	1 x ワイヤパッケージホルダー、右
	1 x ワイヤリングホルダー、左
	1 x ワイヤリングホルダー、右
	1 x ワイヤガイド用支柱、垂直型
取り付けについてのご注意	固定用支柱、垂直型、品番 4051.106 は、ボックスホルダー、マガ
	ジンホルダーなどのアクセサリーに必要となります
入力電圧	230 V AC, 50 Hz
作業台高さ	Working height (min.): 710 mm
	Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	Yes
用途	リタール WT ワイヤターミナルと併用する場合に使用します
1パック	1個
純質量	173.8
総質量	242.3

© Rittal 2025 3

Features

関税率番号	84571090
EAN	4028177963641
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100208

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 4