

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000 サポートレール

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。



Features

品番	TS 4697.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	740 mm
取り付け方法 VX	In enclosure width/depth 800 mm
取り付け方法、VX SE	In enclosure width/depth 800 mm
取り付け方法 AX	In door width 800 mm, with cam lock

Features

取り付け方法、AX ステンレス製	幅 800 mm のドア (カムロック付き) の内側に、穴付きドアフランジとの併用で
取り付け方法 PC	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AE	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 800 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE PC AX AE 幅/奥行き: 800 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	20 個
純質量	7.7 kg
総質量	7.817 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	34.91 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

製品説明

TS サポートレール、VX、TS、VX SE、TP 用、外側実装面用、適用
幅/奥行：800 mm、長さ：740 mm

Approvals

Explanations

PCF-declaration