Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 4309.000 サポートレール

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 4309.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX

用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。







Features

品番	TS 4309.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドア への実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定 するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	390 mm
適用ドア幅	500 mm
取り付け方法 VX	In door width 500 mm
取り付け方法、VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility

© Rittal 2025

Features

取り付け方法 AX	幅 500 mm のドア、3点ロックシステム付き、ロック付きドア側に In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
取り付け方法、AX ステンレス製	エンクロージャー幅 400mm 内に 高さ / 幅 500 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法、AX プラスチック製	In door width 500 mm
取り付け方法、AX 3分割型	奥行 573 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法 TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
取り付け方法 TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
取り付け方法、VX ベース (ステン レス製)	奥行 500 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナット との併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP AX AX プラスチック製 AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅/奥行き: 400 mm
	VX ベースシステム (ステンレス製)
1パック	20 個
—————————————————————————————————————	3.78
代貝里 	
ベラ里 総質量	4.1

© Rittal 2025 3

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177098510
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 4