


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4598.000

## サポートレール

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4598.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。



## Features

|              |  |
|--------------|--|
| 品番           | TS 4598.000  |
| 製品説明         | ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。 |
| 仕様           | 穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ  |
| 材質           | 鋼板製  |
| 表面           | 亜鉛めっき  |
| 同梱品          | 取り付け部品を含む  |
| 長さ           | 690 mm   |
| 適用ドア幅        | 800 mm   |
| 取り付け方法 VX    | In door width 800 mm   |
| 取り付け方法、VX SE | In door width 800 mm   |

# Features

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 取り付け方法 AX               | 幅 800 mm のドア、3 点ロックシステム付き、ロック付きドア側に<br>In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior<br>installation AX |
| 取り付け方法、AX プラスチック製       | In door width 800 mm  |
| 取り付け方法 PC               | In door width 800 mm  |
| 取り付け方法 TS               | In door width 800 mm  |
| 適用                      | エンクロージャータイプ: VX<br>TS<br>VX SE<br>PC<br>AX<br>AX プラスチック製  |
| 1パック                    | 20 個  |
| 純質量                     | 6.78 kg   |
| 総質量                     | 7.225 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 32.59 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリー B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に<br>基づいて概算されます   |
| 関税率番号                   | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ETIM 8                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |
| 製品説明                    | TS サポートレール、TS、VX SE、TP 用、長さ : 690 mm、適用ド<br>ア幅 : 800 mm   |

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration