

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

サポートレール

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。



Features

品番	TS 4695.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	440 mm
取り付け方法 VX	In enclosure depth 500 mm
取り付け方法、VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AX	In door width 500 mm, with cam lock 幅 500 mm のドア、3点ロックシステム付き、片開きドア側に

Features

取り付け方法、AX ステンレス製	幅 500 mm の片開きドア内側に、穴付きドアフランジとの併用で
取り付け方法 TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
取り付け方法 TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP AX AE 幅/奥行き: 500 mm
1パック	20 個
純質量	4.4 kg
総質量	4.603 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	17.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	TS サポートレール、VX、TS、VX SE、TP 用、外側実装面用、適用幅/奥行：500 mm、長さ：440 mm

Approvals

Explanations

PCF-declaration