

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5368.050

PC エンクロージャーシステム

State: 2026/02/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 5368.050 - PC エンクロージャーシステム

モニターや PC 本体からキーボードに至るまでのすべての PC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。



Features

品番	PC 5368.050
仕様	透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイおよびユニットテープル付き
製品説明	モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
材質	ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ：鋼板 製 ハンドル、デコパネルプラスチック ドアトリムパネル：アルミニウム 透視ガラス板：単層安全ガラス
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ

Features

General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ：RAL 7035 ハンドル：RAL 7015 モニター領域、ドアセンターパーツ：RAL 7015
同梱品	ハウジング、ドア、リアドア グランドプレート 透視ドア(上) 引き出し式キーボードトレイ ユニットテーブル
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 836 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 12
最大キーボードサイズ (幅x高さ x 奥行)	480 x 70 x 260 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	108.5
総質量	110
PCF/VE (Cradle to Gate)	422.9 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080

Features

EAN 4028177959446

ETIM 9 EC002502

ECLASS 8.0 27180501

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Certificates 表面

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書