

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.181

# ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.181 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

## Features

|                |  |
|----------------|--|
| 品番             | DK 5526.181  |
| 材質             | 鋼板製<br>アルミニウム  |
| 表面             | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>内装：浸漬下塗り<br>ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035   |
| 塗装色            | ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035<br>内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005  |

# Features

|   |  |
|---|--|
| 同梱品                                     | <p>TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き<br/>アルミ &amp; 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85 %)、180°ヒンジ付き<br/>フロント &amp; リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E<br/>用クイックハンドル<br/>2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式<br/>トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。<br/>アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)<br/>12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)<br/>50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)<br/>IPPCパレット<br/>トップパネル、多分割型、取り外し可能。後方、横方向にケーブル引き込みが可能で、カバーのしてあるファンモジュール用カットアウト付き<br/>鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率約 85 %)、180°ヒンジ付き</p> |
| 寸法：                                     | 幅: 600 mm<br>高さ: 1,200 mm<br>奥行: 600 mm  |
| 高さ単位(ユニット)                              | 24 U   |
| 高さ単位(ユニット)                              | 24 U   |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 84 mm / 168 mm   |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において)                    | 345 mm   |

# Features

|                 |   |
|-----------------|---|
| Design doors    | 通気型   |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | マウントフレーム、19インチ  |
| 耐荷重             | 15,000 N  |
| 注記：             | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。                               |
| 基材              | アルミニウム  |
| 1パック            | 1個  |
| 純質量             | 49.5 kg   |
| 総質量             | 52 kg   |
| 関税率番号           | 94032080  |
| ETIM 9          | EC002499  |
| ECLASS 8.0      | 27180207  |
| 製品説明            | TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 U |

# Approvals

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面                 |
| Explanations | CE適合宣言書            |