

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5823.600

## VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/06/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5823.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 のアクセサリーと系統的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。



## Features

|     |   |
|-----|---|
| 品番  | SE 5823.600   |
| 材質  | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm<br>ドア：鋼板、2.0 mm<br>リアパネル：鋼板製、1.5 mm<br>グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm<br>マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面  | ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント<br>マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ                              |
| 塗装色 | RAL 7035  |

# Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| 同梱品                    | エンクロージャー、トップ&サイド一体型<br>ドア<br>シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能<br>マウンティングプレート<br>グラントプレート<br>リアパネル、ねじを緩め取り外し可<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm<br>2 x システムレール (18 x 39 mm)<br>リアパネル、ワンピースタイプ |
| 寸法：                    | 幅: 800 mm<br>高さ: 2,000 mm<br>奥行: 300 mm  |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 699 mm x 1,896 mm  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠     | IP 55  |
| 保護等級、NEMA              | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| 型式等級、UL 50E に準拠        | タイプ 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12  |
| IKコード                  | IK10   |
| ドアの数                   | 1  |
| 基材                     | 鋼板製  |
| 1パック                   | 1 個  |
| 純質量                    | 119.41 kg  |

# Features

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 総質量                     | 128.6 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 349.82 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます   |
| 関税率番号                   | 94032080   |
| ETIM 9                  | EC000261   |
| ETIM 8                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0              | 27180101   |
| 製品説明                    | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                      |
| Certificates | 表面<br>保護等級                              |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書<br>PCF-declaration |