

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.050

PC エンクロージャーシステム

State: 2026/07/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.050 - PC エンクロージャーシステム

モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPCコンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。



Features

品番	PC 5366.050
仕様	透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイおよびユニットテーブル付き
製品説明	モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPCコンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
材質	ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ：鋼板製 ハンドル、デコパネルプラスチック ドアトリムパネル：アルミニウム 透視ガラス板：単層安全ガラス
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ

Features

General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ：RAL 7035 ハンドル：RAL 7015 モニター領域、ドアセンターパーツ：RAL 7015
同梱品	ハウジング、ドア、リアドア グランドプレート 透視ドア(上) 引き出し式キーボードトレイ ユニットテーブル
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 636 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
最大キーボードサイズ (幅x高さx 奥行)	480 x 70 x 260 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	93.5 kg
総質量	95.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	386.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
製品説明	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
