

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.300

## PC エンクロージャーシステム

State: 2026/06/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.300 - PC エンクロージャーシステム

モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。

## Features

品番	PC 5366.300
仕様	透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイ、取り付け面(小)およびユニットテーブル付き
製品説明	モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
材質	ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ：鋼板製 ハンドル、デコパネルプラスチック ドアトリムパネル：アルミニウム 透視ガラス板：単層安全ガラス
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ 取り付け分割パネル、トレイ：静電粉体塗装
塗装色	ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ：RAL 7035 ハンドル、RAL 9006近似色 モニター領域、ドアセンターパーツ：RAL 7015

# Features

---

同梱品	ハウジング、ドア、リアドア 透視ドア (上) 取り付け分割パネル、小 引き出し式キーボードトレイ ユニットテーブル
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 636 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
最大キーボードサイズ (幅x高さx 奥行)	480 x 70 x 260 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	93.5 kg
総質量	95.5 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180501
製品説明	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf, small mounting compartment, component shelf

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書