Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6212.065 サポートプロファイル、高さ調節式

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6212.065 - サポートプロファイル、高さ調節式 サポートアームシステム用

新しい高さ調節式サポートアームは、マン マシン コミュニケーション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。このシステムは、壁側の CP 120 サポートアームシステムのコンポーネント類にアダプター無しで直接取り付けたり、ハウジング側の CP 60 サポートアームシステムに直接取り付けたりすることができます。



Features

品番	CP 6212.065
製品説明	新しい高さ調節式サポートアームは、マンマシンコミュニケーション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。壁面取り付け側は、CP 120 サポートアームシステムのコンポーネント類に追加のアダプター無しで直接取り付けることができます。同様にハウジング側は、型式によって CP 60 あるいは CP 120 サポートアームシステムと接続可能です。

© Rittal 2025

Features

メリット サポートアームはどの位置にでも停止します サポートアーム前部に取り付けられた調節ねじにより、掛かっている荷重に対して圧力スプリングが正確な調節を行います 部品を取り外さなくても調節ねじを回せます 回転部の大きなケーブルトレイおよびケーブルガイドによる安全性を確保 配線を容易にする取り外し可能なカバー 取り付けたハウジングの傾斜角度は、どの高さ位置においても同じです DVI や VGA などの大きいコネクターの付いたケーブルも、問題なく配線することが可能 3つのシステムで、4~60 kg までの広い質量範囲に対応。(質量範囲は、取り付けられたハウジングと垂直サポートアームに適用されます) 仕様 ケーブルトレイ:36×11 mm (幅x高さ)、最大コネクターグランド:41×17 mm (幅x高さ) がき組入ます。 コーザーの身長に合わせて調整を立た姿勢/立った姿勢での作業に合わせて調整を立た姿勢/立った姿勢での作業に合わせて調整を立た姿勢/立った姿勢での作業に合わせて調整を立た姿勢/立った姿勢のの作業に合わせて調整を立た姿勢/立った姿勢のの作業に合わせて調整 材質 関節部品:アルミダイカストペローズ:プラスチック General colour RAL 7035 意装色 RAL 7035 同梱品 取り付け部品を含む 長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / machine CP 120			
配線することが可能 3つのシステムで、4~60 kg までの広い質量範囲に対応。(質量範囲は、取り付けられたハウジングと垂直サポートアームに適用されます) 仕様 ケーブルトレイ:36 x 11 mm (幅x高さ)、最大コネクターグランド:41 x 17 mm (幅ka高さ)、最大コネクターグランド:41 x 17 mm (幅ka高さ)、調節範囲 990 mm (± 495 mm) により、より多くの人間工学的機能を提供します。 用途 ユーザーの身長に合わせて調整座った姿勢 / 立った姿勢での作業に合わせて調整がった姿勢 / 立った姿勢での作業に合わせて調整をった姿勢 / 立った姿勢での作業に合わせて調整が回れ、プラスチック General colour RAL 7035 塗装色 RAL 7035 園梱品 取り付け部品を含む 長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	メリット	サポートアーム前部に取り付けられた調節ねじにより、掛かっている荷重に対して圧力スプリングが正確な調節を行います 部品を取り外さなくても調節ねじを回せます 回転部の大きなケーブルトレイおよびケーブルガイドによる安全性を確保 配線を容易にする取り外し可能なカバー 取り付けたハウジングの傾斜角度は、どの高さ位置においても同じです	
ド:41 x 17 mm (幅x高さ) 調節範囲 990 mm (± 495 mm) により、より多くの人間工学的機能を提供します。 用途		3 つのシステムで、4 ~ 60 kg までの広い質量範囲に対応。(質量範囲は、取り付けられたハウジングと垂直サポートアームに適用され	
座った姿勢 / 立った姿勢での作業に合わせて調整 材質 関節部品:アルミダイカスト ベローズ:プラスチック General colour RAL 7035 塗装色 RAL 7035 同梱品 取り付け部品を含む 長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	仕様	ド:41 x 17 mm (幅x高さ) 調節範囲 990 mm (± 495 mm) により、より多くの人間工学的機能	
ベローズ:プラスチック General colour RAL 7035 塗装色 RAL 7035 同梱品 取り付け部品を含む 長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	用途		
塗装色 RAL 7035 同梱品 取り付け部品を含む 長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	材質		
同梱品 取り付け部品を含む 長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	General colour	RAL 7035	
長さ 1,100 mm Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	塗装色	RAL 7035	
Connection options enclosure CP 60 Connection options wall / CP 120	同梱品	取り付け部品を含む	
Connection options wall / CP 120	長さ	1,100 mm	
	Connection options enclosure	CP 60	
	•	CP 120	

© Rittal 2025

Features

注記:	高さ調節可能なサポートアームとのコンビネーションの場合は次のことにご注意ください:中間ヒンジを使用する場合は、高さ調節式サポートアームは必ず、操作用ハウジングに一番近い水平方向のポジションでご使用ください。
寸法:	長さ: 1,100 mm
荷重	4 kg15 kg
品番について	ケーブル引き込み用の最大断面サイズは 41 x 17 mm です。 質量範囲とは、装備済みのエンクロージャーと垂直サポートアーム に適用されます。
1パック	1個
純質量	15.2
総質量	16
関税率番号	73269098
EAN	4028177960275
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

© Rittal 2025