

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.600

VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/07/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.600 - VX SE システム エンクロージャー ステンレス

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。エンクロージャー幅は600～1200 mmまで。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。



Features

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | SE 5853.600 |
| 材質 | ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |

Features

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面 | ハウジング、ドアおよびリアパネル：ヘヤーライン加工(粒度400番) グラウンドプレート：塗装なし マウンティングプレート：亜鉛めっき |
| 同梱品 | エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート グラウンドプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 699 mm x 1,896 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IKコード | IK10 |
| ドアの数 | 1 |

Features

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注記： | 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 141 kg |
| 総質量 | 143.6 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 442.46 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 保護等級 |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |