

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.400

コンパクトパネル

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.400 - コンパクトパネル

エレガントなデザインの操作用ハウジング (アルミニウム押出成形プロファイル製)。小さい操作パネルに最適。多面的な内部実装。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | CP 6340.400 |
| 仕様 | CP 40(スチール製)用サポートアームコネクタ-90 x 71 mm付き |
| 製品説明 | フロントパネルに装着する小型操作ユニット用。フロントパネルを背面からねじ留めし、内側からねじクランプを使って取り付けます。板厚2～6 mmまでのフロントパネルでしたら、取り付け可能です。リアパネルは右ヒンジまたは左ヒンジ付き。トップシェルは、CP 40 サポートアームシステム(スチール製)用にカットアウトおよび強化されています。 |
| 材質 | トップシェル、グランドシェル：亜鉛ダイカスト リアパネル：アルミニウム サイドパーツ：アルミニウム押出成形プロファイル ねじカバー：プラスチック |
| 表面 | トップシェル、グランドシェル、サイドパーツ：静電粉体塗装 リアパネル：アルマイト処理(無着色) |
| 塗装色 | RAL 7024 |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 同梱品 | トップシエル グランドシエル リアパネル サイドパーツ ねじカバー パッキンおよびクランプを含む |
| 寸法： | 幅: 315 mm 高さ: 388 mm 奥行: 87 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 適用フロントパネル幅サイズ | 252 mm |
| 適用フロントパネル高さサイズ | 350 mm |
| 仕様 | 背面ドア仕様 |
| 基材 | アルミニウム |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 4.15 kg |
| 総質量 | 5.56 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| 製品説明 | CP Compact Panel, WHD: 315x388x87 mm, aluminum, for front panel WH 252x350 mm |

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書