

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000

CX ワンピースコンソール

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6740.000 - CX ワンピースコンソール

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は 4 種類。



Features

品番	CX 6740.000
仕様	ワンピースコンソール
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドアおよびデスクプレート：鋼板製（2.0 mm）、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、2.5 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型 フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き マウンティングプレート デスクプレート (カムロック付き)、後部にヒンジ、ステイ (自動ロック式) 2 個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動。 グラウンドプレート ロック：ダブルビット No.5/3 mm

Features

寸法：	幅: 1,000 mm
	高さ: 970 mm
	奥行: 400 mm

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	920 mm x 900 mm
------------------------	-----------------

奥行 (上部)	495 mm
---------	--------

奥行 (下部)	400 mm
---------	--------

ドアの数	2
------	---

IKコード	IK10
-------	------

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
-------------------------	-------

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
--------------------------	-------------------

基材	鋼板製
----	-----

寸法：	幅: 1,000 mm
	高さ: 970 mm
	奥行 (上部): 495 mm
	奥行 (下部): 400 mm

1パック	1 個
------	-----

純質量	72 kg
-----	-------

総質量	75.25 kg
-----	----------

関税率番号	94032080
-------	----------

ETIM 9	EC000784
--------	----------

ETIM 8	EC000784
--------	----------

ECLASS 8.0	27180504
------------	----------

Features

製品説明

CX ワンピースコンソール、幅x高さx奥行：1000x970x400 mm、鋼板製

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書