

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.541

コンフォートパネル

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.541 - コンフォートパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529準拠)。



Features

品番	CP 6372.541
仕様	サポートアームコネクター 角形 120 x 65 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質	エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色

Features

同梱品	サポートアームコネクタ用カットアウト付きハウジング 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 フロントパネル用パッキングおよび固定部品 リアパネルはヒンジ付き、ヒンジはハウジングの長手側に付けられています
寸法：	幅: 628.5 mm 高さ: 508.5 mm 奥行: 92 mm
取り付け可能奥行	74 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
適用フロントパネル幅サイズ	520 mm
適用フロントパネル高さサイズ	400 mm
仕様	背面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタを交換できます。
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: ねじ緩み止め
1パック	1 個
純質量	8.8 kg
総質量	10.4 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Features

製品説明

CP Compact Panel, for front panel BH 520x400 mm, installation depth 74 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection 120x65 mm, Hinged rear panel with screw lock

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書