

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.610 オープンパネル

State: 2026/05/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.610 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。



## Features

品番	CP 6380.610
仕様	サポートアームコネクタ-Ø 130 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質	エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色

# Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。 パッキンを含む フロントパネル用パッキングおよび固定部品
取り付け可能奥行	150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
適用フロントパネル幅サイズ	520 mm
適用フロントパネル高さサイズ	600 mm
仕様	背面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタを交換できます。 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	11.542 kg
総質量	12.149 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Features

---

製品説明

CP Optipanel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 150 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書