Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.233 読み取り装置 トランスポンダー

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.233 - トランスポンダー読み取り装置 CMC III および IoT インターフェース用

ドアのアクセス管理に使用します。

Features

品番	DK 7030.233
仕様	トランスポンダリーダー、Mifare、Legic Advant、HID、FeliCa (Legic Prime に関してはお問い合わせください)
製品説明	CMC III トランスポンダリーダー、ラックドアまたはルームドアの解除に、CMC III CAN バスアクセスを介して CMC III プロセッシングユニットに接続、解除には非接触 IC カードを使用します。
メリット	もし同じ CMC III システムまたは IoT インターフェースでつながっ ていれば、1つの認証装置を複数のハンドルに使用することも可能 四つ目原則による高いセキュリティー
仕様	周波数:13.56 MHz RFID 周波数
用途	VX IT ドアに ルームドアのそばに
機能方法	CMC III アクセスコントロールまたは CMC III ドアコントロールモジュールに直接接続します 視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示 CMC III システム、IoT インターフェースまたは RiZone を介してのアクセス権限の管理 最大 2 つのリンクされた暗証番号による開扉 (四つ目原則) CMC III を介して制御します:VX オンラインクイックハンドル、自動ドア開放装置 (換気フラップ)、CMC III のリレーアウトプット
材質	プラスチック

© Rittal 2025

Features

塗装色	RAL 9005	
同梱品	トランスポンダー読み取り装置	
	接続ケーブル 2.9 m	
	VX IT 用アルミ製透視ドア用アダプター	
	トランスポンダカード Mifare Classic	
	取り付け部品を含む	
取り付け方法	VX IT ドアに	
	ルームドアのそばに	
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic	
	ISO14443A - MIFARE Classic EV1	
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV1	
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV2	
	ISO14443A - MIFARE Plus S, X	
	ISO14443A - MIFARE Smart MX	
	ISO14443A - MIFARE Ultralight	
	ISO14443A - MIFARE Ultralight C	
	ISO14443A - NTAG2xx	
	ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa	
	ISO15693 - HID iCLASS SE/SR	
	ISO15693 - ICODE SLI	
	ISO15693 - LEGIC Advant	
	ISO15693 - Tag-it	
寸法:	幅: 50 mm	
	高さ: 190 mm	
	奥行: 25 mm	
1パック	1個	
純質量	0.276	
総質量	0.28	
	85311095	

© Rittal 2025 3

Features

EAN	4028177936546
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025