

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.110

CAT6 コンプリートシステム

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.110 - CAT6 コンプリートシステム ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

ネットワーク ケーブル オーガナイザー コンプリートシステムは、奥行が 800 mm 以上ある全てのネットワークラック内の構造化されたケーブル配線に革命を起こします。CAT6 ケーブルあるいは光ファイバーケーブルであろうが、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | DK 7044.110 |
| 製品説明 | 最新のネットワーク インフラストラクチャーは、最高のパフォーマンスと配線時における最大限の柔軟性を必要としています。ネットワーク ケーブル オーガナイザー (NCO) は、構成要素の一つです。頑丈な高さ 1 U マウントフレームには、24 のケーブルカセットが事前に装備されており、従来式の構造化されたケーブル配線より、8 倍も速い革命的な高速実装をもたらします。 |
| メリット | ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません 常に適切な長さ : CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます 各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的 |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| 仕様 | CAT 6 ケーブル STP 2 x RJ45 プラグ (各ケーブル) 金メッキピン採用のシールドタイプ RJ45 プラグ カセットごとの利用可能なケーブル長さ1.6 m ISO/IEC 11801:2002、AWG 36、100% 銅、250 MHz |
| 用途 | 奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます |
| 機能方法 | フロント側とリア側の 19 インチ機器取り付け面に固定 |
| 材質 | マウンティングフレーム：鋼板 カセット：ステンレス、プラスチック (POM) |
| 塗装色 | マウンティングフレーム：RAL 9005 ケーブル：黒 |
| 同梱品 | CAT6 コンプリートシステム 24 CAT 6 カセット 取り付けキット 取り付け部品を含む |
| Number cassettes max | 24 |
| Number cassettes preassembled | 24 |
| 寸法： | 幅: 450 mm 高さ: 44 mm 奥行: 600 mm |
| 動作温度範囲 | 10 °C...45 °C |
| 湿度(結露無きこと) | 95 % |
| 相対湿度 (結露無きこと) | 10 % |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 11.5 kg |
| 総質量 | 12 kg |

Features

| | |
|-------|----------|
| 関税率番号 | 73269098 |
|-------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
|------------|----------|

| | |
|------|---|
| 製品説明 | DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable |
|------|---|