



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.130

CAT6 コンプリートシステム

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.130 - CAT6 コンプリートシステム ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

ネットワーク ケーブル オーガナイザー コンプリートシステムは、奥行が 800 mm 以上ある全てのネットワークラック内の構造化されたケーブル配線に革命を起こします。CAT6 ケーブルあるいは光ファイバーケーブルであろうが、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます。



Features

品番	DK 7044.130
製品説明	最新のネットワーク インフラストラクチャーは、最高のパフォーマンスと配線時における最大限の柔軟性を必要としています。ネットワーク ケーブル オーガナイザー (NCO) は、構成要素の一つです。頑丈な高さ 1U マウントフレームには、24 のケーブルカセットが事前に装備されており、従来式の構造化されたケーブル配線より、8 倍も速い革命的な高速実装をもたらします。
メリット	ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません 常に適切な長さ : CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます 各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的

Features

仕様	CAT 6 ケーブル STP 2 x RJ45 プラグ (各ケーブル) 金メッキピン採用のシールドタイプ RJ45 プラグ カセットごとの利用可能なケーブル長さ1.6 m ISO/IEC 11801:2002、AWG 36、100% 銅、250 MHz
用途	奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます
機能方法	フロント側とリア側の 19 インチ機器取り付け面に固定
材質	マウンティングフレーム：鋼板 カセット：ステンレス、プラスチック (POM)
塗装色	マウンティングフレーム：RAL 9005 ケーブル：赤
同梱品	CAT6 コンプリートシステム 24 CAT 6 カセット 取り付けキット 取り付け部品を含む
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
寸法：	幅: 450 mm 高さ: 44 mm 奥行: 600 mm
動作温度範囲	10 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	95 %
相対湿度 (結露無きこと)	10 %
1パック	1 個
関税率番号	73269098
ECLASS 8.0	27189265

Features

製品説明

DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable