

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.140

## CAT6 コンプリートシステム

State: 2025/12/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.140 - CAT6 コンプリートシステム ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

ネットワーク ケーブル オーガナイザー コンプリートシステムは、奥行が 800 mm 以上ある全てのネットワークラック内の構造化されたケーブル配線に革命を起こします。CAT6 ケーブルあるいは光ファイバーケーブルであろうが、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます。



## Features

|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番   | DK 7044.140                                                                                                                                                                                                                      |
| 製品説明 | 最新のネットワーク インフラストラクチャーは、最高のパフォーマンスと配線時における最大限の柔軟性を必要としています。ネットワーク ケーブル オーガナイザー (NCO) は、構成要素の一つです。頑丈な高さ 1 U マウントフレームには、24 のケーブルカセットが事前に装備されており、従来式の構造化されたケーブル配線より、8 倍も速い革命的な高速実装をもたらします。                                           |
| メリット | <p>ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません</p> <p>常に適切な長さ：CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます</p> <p>各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます</p> <p>フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的</p> |

# Features

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様                            | CAT 6 ケーブル STP<br>2 x RJ45 プラグ (各ケーブル)<br>金メッキピン採用のシールドタイプ RJ45 プラグ<br>カセットごとの利用可能なケーブル長さ1.6 m<br>ISO/IEC 11801:2002、AWG 36、100% 銅、250 MHz |
| 用途                            | 奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます                                                                                                          |
| 機能方法                          | フロント側とリア側の 19 インチ機器取り付け面に固定                                                                                                                |
| 材質                            | マウンティングフレーム：鋼板<br>カセット：ステンレス、プラスチック (POM)                                                                                                  |
| 塗装色                           | マウンティングフレーム：RAL 9005<br>ケーブル：黄                                                                                                             |
| 同梱品                           | CAT6 コンプリートシステム<br>24 CAT 6 カセット<br>取り付けキット<br>取り付け部品を含む                                                                                   |
| Number cassettes max          | 24                                                                                                                                         |
| Number cassettes preassembled | 24                                                                                                                                         |
| 寸法：                           | 幅: 450 mm<br>高さ: 44 mm<br>奥行: 600 mm                                                                                                       |
| 動作温度範囲                        | 10 °C...45 °C                                                                                                                              |
| 湿度(結露無きこと)                    | 95 %                                                                                                                                       |
| 相対湿度 (結露無きこと)                 | 10 %                                                                                                                                       |
| 1パック                          | 1 個                                                                                                                                        |
| 関税率番号                         | 73269098                                                                                                                                   |
| EAN                           | 4028177917248                                                                                                                              |

# Features

---

ECLASS 8.0

27189265