


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000

CX デスクユニット

State: 2026/03/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - CX デスクユニット

CX コンソールシステムは、2ピースまたは3ピースで構成されており、幅サイズは4種類用意されています。



Features

品番	CX 6713.000
仕様	センターパーツ
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm デスクプレート：鋼板製 (2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面	エンクロージャーとカバー：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。 ロック解除、左側は自動、右側は手動 エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm エンクロージャー カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
寸法：	幅: 1,600 mm 奥行: 745 mm
前方高さ	130 mm
高さ リア	200 mm
IKコード	IK10
注記：	デスクユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です 2 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です 3 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとコンソールユニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 1,600 mm
ロックの数	3
ロックの仕様	カムロック
ロックインサート	ダブルビット 3 mm

Features

ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 3 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	46 kg
総質量	47 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
製品説明	CX コンソールシステム、デスクユニット、幅：1600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
