## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TP 6742.600 TPワンピースコンソール

State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



### TP 6742.600 - TP ワンピースコンソール

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は4種類。AX ロックプレートは統一された外観をもたらします。配線作業を容易にする2分割型グランドプレートは、すでに同梱品に含まれています。

#### **Features**

品番	TP 6742.600
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
	ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリ
	ウレタンパッキンを塗布
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型
	ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き
	マウンティングプレート
	カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。
	ロック解除、左側は自動、右側は手動
	グランドプレート
寸法:	幅: 1,200 mm
	高さ: 975 mm
	奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	1,130 mm x 900 mm
x高さ)	
奥行 (上部)	500 mm

© Rittal 2025

## **Features**

奥行 (下部)	400 mm	
ドアの数	2	
IKコード	IK08	
注記:	VX ベースシステム (新バージョン) の取り付け補助具として、VX スライドエレメント 5051.172 を使用することができます	
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55	
Protection category NEMA	NEMA 12	
基材	鋼板製	
寸法:	幅: 1,200 mm 高さ: 975 mm 奥行 (上部): 500 mm 奥行 (下部): 400 mm	
1パック	1個	
純質量	90	
総質量	93.5	
関税率番号	94032080	
EAN	4028177959958	
ETIM 9	EC000784	
ETIM 8	EC000784	
ECLASS 8.0	27180504	

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)	
-----------	--------------------	--

© Rittal 2025

# **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4