

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6748.600

TP ワンピースコンソール

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6748.600 - TP ワンピースコンソール

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は4種類。AX ロックプレートは統一された外観をもたらします。配線作業を容易にする2分割型グラウンドプレートは、すでに同梱品に含まれています。

Features

品番	TP 6748.600
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドアおよびデスクプレート：鋼板製（2.0 mm）、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型 ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き マウンティングプレート カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。 ロック解除、左側は自動、右側は手動 グラウンドプレート
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 975 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	730 mm x 900 mm
奥行 (上部)	500 mm

Features

奥行 (下部)	400 mm
ドアの数	1
IKコード	IK08
注記：	VX ベースシステム (新バージョン) の取り付け補助具として、VX スライドエレメント 5051.172 を使用することができます
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 975 mm 奥行 (上部): 500 mm 奥行 (下部): 400 mm
1パック	1 個
純質量	62.5 kg
総質量	63.7 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
製品説明	TP ワンピースコンソール, 幅x高さx奥行1: 800x975x400/奥行2: 500 mm, 鋼板

Approvals

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書