

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7044.110

## CAT6 コンプリートシステム

State: 2025/12/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.110 - CAT6 コンプリートシステム ネットワーク ケーブル オーガナイザー用

ネットワークケーブルオーガナイザーコンプリートシステムは、奥行が 800 mm 以上ある全てのネットワークラック内の構造化されたケーブル配線に革命を起こします。CAT6 ケーブルあるいは光ファイバーケーブルであろうが、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます。



## Features

品番	DK 7044.110
製品説明	<p>最新のネットワークインフラストラクチャーは、最高のパフォーマンスと配線時における最大限の柔軟性を必要としています。ネットワークケーブルオーガナイザー(NCO)は、構成要素の一つです。頑丈な高さ 1U マウントフレームには、24 のケーブルカセットが事前に装備されており、従来式の構造化されたケーブル配線より、8倍も速い革命的な高速実装をもたらします。</p>
メリット	<p>ケーブルの混乱が少ない - したがって、ネットワークスイッチ領域での空気循環が、妨げられることはありません</p> <p>常に適切な長さ : CAT6 ケーブルでも光ファイバーケーブルでも、余剰ケーブルはばねによって引き戻されます</p> <p>各ケーブルは 100 % テストされ、納入の際には、対応する測定記録書が同梱されます</p> <p>フロントアクセス - したがって、奥行 800 mm 以上のラックに後付けする場合にも理想的</p>

# Features

仕様	CAT 6 ケーブル STP 2 x RJ45 プラグ (各ケーブル) 金メッキピン採用のシールドタイプ RJ45 プラグ カセットごとの利用可能なケーブル長さ 1.6 m ISO/IEC 11801:2002、AWG 36、100% 銅、250 MHz
用途	奥行 800 mm 以上のすべてのネットワークラックに使用できます
機能方法	フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面に固定
材質	マウンティングフレーム：鋼板 カセット：ステンレス、プラスチック (POM)
塗装色	マウンティングフレーム：RAL 9005 ケーブル：黒
同梱品	CAT6 コンプリートシステム 24 CAT 6 カセット 取り付けキット 取り付け部品を含む
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
寸法：	幅: 450 mm 高さ: 44 mm 奥行: 600 mm
動作温度範囲	10 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	95 %
相対湿度 (結露無きこと)	10 %
1パック	1 個
純質量	11.5
総質量	12

# Features

---

関税率番号	73269098
EAN	4028177917217
ECLASS 8.0	27189265