

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8005.500

TS 8連結型システム

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8005.500 - TS 8連結型システム

鋼板製のTS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。



Features

品番	TS 8005.500
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル リアパネル アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm グラウンドプレート マウンティングプレート TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	899 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK09
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	146.87 kg
総質量	154.6 kg
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	TS連結型システム、WHD: 1000x2000x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、観音開きダブルドア

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

Certificates	表面
--------------	----

Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	--------------------------------