

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8120.245

## サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8120.245 - サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 VX 用

VX 用サイドパネル、ねじ留め式、鋼板製。

## Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 品番                      | VX 8120.245  |
| メリット                    | <p>クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません</p> <p>内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護</p> <p>フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易</p> <p>ワンマン組み立て</p> <p>最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト</p> |
| 材質                      | 鋼板、1.5 mm  |
| 表面                      | 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装  |
| 塗装色                     | RAL 7035   |
| 同梱品                     | 取り付け部品を含む  |
| 適用                      | <p>エンクロージャータイプ: VX IT</p> <p>高さ: = 2,200 mm</p> <p>奥行: = 1,000 mm</p>  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55  |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | <p>タイプ 1</p> <p>Type 12</p>  |
| 基材                      | 鋼板製  |
| 1パック                    | 2 個  |

## Features

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 純質量                     | 51.2 kg  |
| 総質量                     | 52.2 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 198.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます            |
| 関税率番号                   | 94039910   |
| ETIM 9                  | EC002524   |
| ECLASS 8.0              | 27182101   |
| 製品説明                    | VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x1000 mm, sheet steel |

## Approvals

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | PCF-declaration    |