

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8188.245

サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製

State: 2026/05/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8188.245 - サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 VX 用

VX 用サイドパネル、ねじ留め式、鋼板製。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | VX 8188.245 |
| メリット | <p>クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません</p> <p>内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護</p> <p>フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易</p> <p>ワンマン組み立て</p> <p>最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト</p> |
| 材質 | 鋼板、1.5 mm |
| 表面 | 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 適用 | <p>エンクロージャータイプ: VX</p> <p>高さ: = 1,800 mm</p> <p>奥行: = 800 mm</p> |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | <p>タイプ 1</p> <p>Type 12</p> |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 2 個 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 純質量 | 33 kg |
| 総質量 | 34 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 129.5 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| 製品説明 | VX サイドパネル、ねじ止め可、鋼板製、HD: 1800x800 mm |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | PCF-declaration |