

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8285.500

TS 8連結型システム

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8285.500 - TS 8連結型システム

鋼板製の TS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。



Features

品番	TS 8285.500
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル リアパネル アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm グラウンドプレート マウンティングプレート TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	1,099 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK09
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	164.635 kg
総質量	173.3 kg
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

製品説明

TS連結型システム、WHD: 1200x1800x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、観音開きダブルドア

Approvals

Approvals

Bureau Veritas

DNV

Lloyds Register

UL + C-UL (listed)

Certificates

表面

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書