

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8406.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/05/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8406.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー：エンクロージャーフレームにフロントドア1枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グラウンドプレートが取り付けられています。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



Features

品番	VX 8406.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル リアパネル グランドプレート マウンティングプレート 2 x システムレール (18 x 39 mm) ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
-----	---

寸法：	幅: 400 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
-----	---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	299 mm x 1,896 mm
------------------------	-------------------

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
--------------------	-------

保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
-----------	-------------------

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
-----------------	------------------

IKコード	IK10
-------	------

ドアの数	1
------	---

基材	鋼板製
----	-----

1パック	1 個
------	-----

純質量	72.95 kg
-----	----------

総質量	75.2 kg
-----	---------

PCF/VE (Cradle to Gate)	185.3 kg CO2 eq (Cat B)
-------------------------	-------------------------

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、WHD: 400x2000x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration