

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8406.510

## TS 8連結型システム

State: 2026/05/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8406.510 - TS 8連結型システム

鋼板製のTS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。



## Features

品番	TS 8406.510
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル リアパネル アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (サイドパネルおよびグランドプレートを使用した場合)
保護等級、NEMA	NEMA 12 (サイドパネル及びグランドプレートを使用した場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK09
ドアの数	1
2 supportstrips in depth	Yes
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	51.7 kg
総質量	55.6 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Features

---

製品説明

TS連結型システム、WHD: 400x2000x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート無し、シングルドア

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

Certificates

表面

Explanations

製造者宣言書  
CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書