


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.530

小型マウンティングプレート

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.530 - 小型マウンティングプレート VX、VX SE、PC、IW 用

エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる小型マウンティングプレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームになり得ます

Features

| | |
|--------|--|
| 品番 | VX 8617.530 |
| 製品説明 | エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる小型マウンティングプレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームになり得ます。 |
| 材質 | 鋼板、2.5 mm |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 適用ドア幅 | 600 mm |
| 取り付け方法 | 垂直型機器取り付け面として縦方向に、あるいは水平型のボトムとして横方向に取り付けることができます エンクロージャーフレームに直接固定します 前方へ引き出した状態で使用する場合は、システムセクションを介して、エンクロージャー内の任意の機器取り付け面に固定します。 小型マウンティングプレートを前後方向に多数使用する場合は、後方にある実装面への素早いアクセスを可能にするために、これらにスウィング式ヒンジ固定用部品を使用することもできます |
| 注記： | VX SE、PC、IW に取り付けするには、VX アダプターレールが必要です |
| 寸法： | 幅: 500 mm 奥行: 500 mm |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 適用エンクロージャータイプ | VX VX SE PC |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX VX SE PC 幅: = 600 mm 奥行: = 600 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 6.5 kg |
| 総質量 | 6.8 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 24.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| 製品説明 | VX マウンティングプレート、W/DH: 500x500 mm |