

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

ベース コーナーピース、前後に
ベース トリムパネル付き、200
mm、ステンレス製

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.060 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm、ステンレス製

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

Features

品番	VX 8620.060
製品説明	連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
材質	ベース コーナーピース：ステンレス 1.4301 (AISI 304) ベース トリムパネル、前後：ステンレス 1.4301 (AISI 304) コーナーおよび連結部カバープラスチック
表面	トリムパネル：ヘアライン仕上げ、粒度 400 番
同梱品	4 x ベース コーナーピース 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む

Features

注記：	ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します 第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法：	高さ: 200 mm
適用	幅: = 600 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
質量/パック	9.16 kg
1パック	2 個
純質量	6.8 kg
総質量	7.06 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、ステンレス製、高さ: 200 mm、幅: 600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------