

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8660.060

ベーストリムパネル付きベースコー  
ナーピース (前後用)、VX ベースシ  
ステム (ステンレス製) 用

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.060 - ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベースのコーナーピース、フロントトリムパネルおよびリアトリムパネル付き。ベースコーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にします。シームレスに連結可能。



## Features

|     |  |
|-----|--|
| 品番  | VX 8660.060  |
| 材質  | ベースコーナーピース：ステンレス 1.4301 (AISI 304)<br>ベーストリムパネル、前後：ステンレス 1.4301 (AISI 304)<br>カバーキャップ：ABS          |
| 表面  | ヘアライン仕上げ、粒度400番  |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む<br>4 x ベースコーナーピース<br>カバーキャップ 4個<br>1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm<br>2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm |

# Features

|                 |   |
|-----------------|---|
| 注記：             | <p>ベーストリムパネル (側面用) は、ベースユニットの側面を閉じるために必要であり、ベース間の安定性を向上させるためにも使用します。</p> <p>納品内容に含まれているカバーキャップは、必要に応じて、VX ベースシステム (ステンレス製) のカバーキャップ (ステンレス製) と交換することができます。</p> <p>第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません</p> |
| 寸法：             | 高さ: 200 mm  |
| 適用              | エンクロージャータイプ: VX<br>VX SE<br>TS<br>PC<br>幅: = 600 mm   |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| 1パック            | 2 個   |
| 純質量             | 6.6 kg  |
| 総質量             | 6.602 kg  |
| 関税率番号           | 94039910  |
| ETIM 9          | EC000721  |
| ETIM 8          | EC000721  |
| ECLASS 8.0      | 27182003  |
| 製品説明            | VX ベースコーナーピース (ベーストリムパネル付き)、前後用、高さ 200 mm、適用幅 600 mm、ステンレス 1.4301 製   |

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA