


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.025

ベース コーナーピース、前後に
ベース トリムパネル付き、200 mm

State: 2026/06/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.025 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

連結型エンクロージャシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | VX 8620.025 |
| 製品説明 | 連結型エンクロージャシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。 |
| 材質 | ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 1 x ベース トリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベース トリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む |

Features

| | |
|------------|--|
| 注記： | ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します |
| 寸法： | 高さ: 200 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX 幅: = 1,200 mm |
| 質量/パック | 11 kg |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 10.8 kg |
| 総質量 | 10.97 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| 製品説明 | VX ベース コーナーピース、前後ベーストリムパネル付き、鋼板製、高さ: 200 mm、幅: 1200 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|