

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.010

サーキットブレーカーカバー

State: 2026/06/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.010 - サーキットブレーカーカバー VX 用

UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラルエレクトリック、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル (ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。

Features

品番	VX 8951.010
製品説明	UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラルエレクトリック、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル (ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。
メリット	<p>UL 508A の要求事項を満たします</p> <p>カム作動ユニット、隣接ドアロックユニットおよび連結棒との組み合わせで、連結型エンクロージャーにも適用できます</p> <p>エンクロージャーの右左、どちら側にも取り付け可能です。このカバーを使用することにより、1 枚ドアのどの連結型エンクロージャーも、ドアインターロックシステム付きエンクロージャーに改装することが可能になります。エンクロージャー内の機器取り付け用スペースは変わりません。</p> <p>マウンティングプレート隙間板を使用した場合、メインエンクロージャーの機器取り付け面を最大 14% 拡張することができます。</p> <p>前側に操作レバー用のカットアウトが、取り付け位置の高さを選べるよう、2 箇所にあります</p>

Features

用途	Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 および 140 U-K-FCX04 Square D : 9422 A1 General Electric : TDA Type 1および2 タイプ(仕様)4x用Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA タイプ(仕様)12用Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA シーメンス : ボーデンケーブルによる操作機構 - コンプリートキット 3VA9137-0CK12、3VA51 用、125A まで,ハンドル プラスチック製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン 3VA9137-0CK72、3VA51 用、125A まで,ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン 3VA9277-0CK12、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル プラスチック製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン 3VA9277-0CK72、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン 3VA9477-0CK12、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル プラスチック製、NEMA 1、12、3R、黒 = オフ、赤 = オン 3VA9477-0CK72、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング)、NEMA 1、12、3R、黒 = オフ、赤 = オン シーメンス : 深度可変操作機構 - コンプリートキット 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
材質	鋼板、1.5 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。

Features

寸法：	幅: 103 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
注記：	カバーの取り付けは、ドアフレーム付き 1 枚ドア型エンクロージャーにのみ可能です。
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
Protection category NEMA	NEMA 12 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
1パック	1 個
純質量	13.2 kg
総質量	18 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX サーキットブレーカーカバー、WHD 125x2000x600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------