Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8952.030 サーキットブレーカーカバー

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8952.030 - サーキットブレーカーカバー VX 用

UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラルエレクトリック、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル (ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。

Features

品番	VX 8952.030
製品説明	UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャー
	の安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシ
	ステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラル エレクトリッ
	ク、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル
	(ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。
メリット	UL 508A の要求事項を満たします
	カム作動ユニット、隣接ドアロックユニットおよび連結棒との組み
	合わせで、連結型エンクロージャーにも適用できます
	エンクロージャーの右左、どちら側にも取り付け可能です。このカ
	バーを使用することにより、1枚ドアのどの連結型エンクロー
	ジャーも、ドアインターロックシステム付きエンクロージャーに改
	装することが可能になります。エンクロージャー内の機器取り付け
	用スペースは変わりません。
	マウンティングプレート隙間板を使用した場合、メインエンクロー
	ジャーの機器取り付け面を最大 14% 拡張することができます。
	前側に操作レバー用のカットアウトが、取り付け位置の高さを選べ
	るよう、2箇所にあります

© Rittal 2025 2

Features

用途	Allen Bradley:1494 F-M1/P1/S1 および 140 U-K-FCX04
	Square D: 9422 A1
	General Electric:TDA Type 1および2
	タイプ(仕様)4x用Eaton NZM2(3)-XSH-4xNA
	タイプ(仕様)12用Eaton NZM2(3)-XSH-12NA
	シーメンス:ボーデンケーブルによる操作機構 - コンプリートキッ
	► 2000107 000410 204051 EL 1050 ± ₹ 10 2 10 H = ₹ 7 7 7 6
	3VA9137-0CK12、3VA51 用、125A まで,ハンドル プラスチック
	製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
	3VA9137-0CK72、3VA51 用、125A まで,ハンドル スチール製 (エポ
	キシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
	3VA9277-0CK12、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル プラスチック
	製,NEMA 1、12、3R,黒゠オフ、赤゠オン
	3VA9277-0CK72、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル スチール製
	(エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒゠オフ、赤゠オン
	3VA9477-0CK12、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル プラ
	スチック製、NEMA 1、12、3R、黒=オフ、赤=オン
	3VA9477-0CK72、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル ス
	チール製 (エポキシ樹脂コーティング)、NEMA 1、12、3R、黒 = オ
	フ、赤=オン
	シーメンス:深度可変操作機構 - コンプリートキット
	3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
	3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
	3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
材質	ステンレス、1.4301(AISI 304)、1.5 mm
同梱品	メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含
	む。
寸法:	幅: 103 mm
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 500 mm

© Rittal 2025 3

Features

注記:	カバーの取り付けは、ドアフレーム付き1枚ドア型エンクロー ジャーにのみ可能です。
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
Protection category NEMA	NEMA 12 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
1パック	1個
純質量	15
総質量	17
関税率番号	94039910
EAN	4028177944725
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025