

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9301.000

## Ex ボックス

State: 2026/05/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9301.000 - Ex ボックス ステンレス製、ねじ留め式カバー付き空ハウジング

ネジ止めしたカバー付きEXボックス、ステンレス製



## Features

|     |   |
|-----|---|
| 品番  | KEL 9301.000  |
| 仕様  | Ex ボックス   |
| 用途  | ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)<br>周囲温度範囲：-30 °C ~ +80 °C<br>記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。<br>爆発保護等級 EN 60 079 に準拠：安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB) |
| 材質  | エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304)<br>カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布  |
| 表面  | ハウジング：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm  |
| 同梱品 | エンクロージャー<br>カバー   |

# Features

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 寸法：                             | 幅: 150 mm<br>高さ: 150 mm<br>奥行: 80 mm  |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Yes   |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U   | Yes   |
| 基材                              | ステンレス、1.4301 (AISI 304)   |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)         | IP 66   |
| 1パック                            | 1 個   |
| 純質量                             | 1.2 kg  |
| 総質量                             | 1.448 kg  |
| 関税率番号                           | 94032080  |
| ETIM 9                          | EC002503  |
| ECLASS 8.0                      | 27180502  |
| 製品説明                            | KEL Ex enclosure, WHD: 150x150x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover |

# Approvals

---

|           |  |
|-----------|--|
| Approvals | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR |
|-----------|--|

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Attestation of Conformity |
|--------------|---------------------------|