Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.920 サポートレール 35 x 10 mm

State: 2025/10/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9342.920 - サポートレール 35 x 10 mm OMアダプ ター/OMサポート用

アダプターシャシーまたはサポートフレームへの固定用。



Features

品番 SV 9342.920 仕様 TS 55C 製品説明 アダプターセクションおよびサポートフレームへの固定に使用します。 材質 ポリアミド 塗装色 RAL 9005 同梱品 固定ねじを含む Anti-slip guard for motor circuit-breaker Yes マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。 寸法: 幅: 55 mm		
製品説明 アダプターセクションおよびサポートフレームへの固定に使用します。 材質 ポリアミド 塗装色 RAL 9005 同梱品 固定ねじを含む Anti-slip guard for motor circuit- Yes breaker マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。	品番	SV 9342.920
す。 材質 ポリアミド 塗装色 RAL 9005 同梱品 固定ねじを含む Anti-slip guard for motor circuit-yes breaker マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。	仕様	TS 55C
塗装色 RAL 9005 同梱品 固定ねじを含む Anti-slip guard for motor circuit- Yes breaker マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。	製品説明	
同梱品 固定ねじを含む Anti-slip guard for motor circuit- Yes breaker マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。	材質	ポリアミド
Anti-slip guard for motor circuit- breaker マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。	塗装色	RAL 9005
breaker マウントレールタイプ TS 55C 注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。	同梱品	固定ねじを含む
注記: UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存しない取り付けにのみ適しています。		Yes
要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存 しない取り付けにのみ適しています。	マウントレールタイプ	TS 55C
寸法: 幅: 55 mm	注記:	要。 マウントレール (TS xxD-V) は、サポートフレーム上のピッチに依存
	寸法:	幅: 55 mm

© Rittal 2025 2

Features

1パック	5 個
純質量	0.045
総質量	0.052
関税率番号	39269097
EAN	4028177503960
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143

© Rittal 2025