

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.110

## CBユニットアダプター

State: 2026/06/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.110 - CBユニットアダプター 3 極

ボード上のサーキットブレーカーの機械的固定および直接的な接続に使用します。

## Features

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 品番                             | SV 9635.110  |
| 機能方法                           | ボード上のサーキットブレーカーの機械的固定および直接的な接続に使用します<br>サーキットブレーカーの固定箇所 (M4) は調節可能です   |
| 材質                             | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94-V0 適合   |
| 塗装色                            | RAL 7035   |
| 注記：                            | CB ユニットアダプターを選定する場合は、サーキットブレーカーの固定間隔にご注意ください<br>使用するサーキットブレーカーによっては、出力が低下する場合があります<br>記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります |
| 定格電流 最大                        | 160 A  |
| 定格電圧                           | 600 V (DC)、三相<br>690 V (AC)、三相   |
| 極数                             | 3 極  |
| 寸法：                            | 幅: 90 mm<br>高さ: 160 mm<br>奥行: 45 mm  |
| Distance between fixing points | 30 mm  |
| ケーブル引き出し口                      | 上/下  |

# Features

---

|                |   |
|----------------|---|
| 適用メーカー (タイプ)   | ABB (XT2)<br>Allen Bradley (140G-H)<br>Eaton (NZM1)   |
| 1パック           | 1 個   |
| 純質量            | 0.55 kg   |
| 総質量            | 0.588 kg  |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.276   |
| 関税率番号          | 85369095  |
| ETIM 9         | EC001531  |
| ECLASS 8.0     | 27370304  |
| 製品説明           | SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole<br>WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm |

# Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |