

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1579.500

## E 박스 EB

상태: 2026. 5. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1579.500 - E 박스 EB

강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 180° 경첩 버전. 매입형 잠금장치 교체 가능, 개별 잠금 시스템에 대해서도 해당.

## 특징

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 주문 번호                    | EB 1579.500   |
| 재료                       | 인클로저 및 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리                           |
| 표면 처리                    | 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장<br>장착 플레이트: 아연도금          |
| 색상                       | RAL 7035  |
| 제공 범위                    | 경첩 장착 도어가 있는 인클로저<br>180° 경첩<br>3mm 이중 걸림 캠 잠금장치<br>장착 플레이트 |
| Protection category NEMA | NEMA 4  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 66   |
| IK 코드                    | IK08  |
| 치수                       | 폭: 300 mm<br>높이: 800 mm<br>깊이: 155 mm                       |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)       | 275 mm x 785 mm   |
| 인클로저 재료 두께               | 1.38 mm   |
| 도어 재료 두께                 | 1.25 mm   |
| 장착 플레이트 재료 두께            | 2 mm  |

## 특징

---

|            |   |
|------------|---|
| 잠금장치       | 잠금장치 버전: 캠<br>잠금 장치 개수: 2<br>잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림                        |
| 기본 재료      | 강판  |
| 포장 단위      | 1 개   |
| 순 중량       | 12.145 kg   |
| 총 무게       | 12.784 kg   |
| 관세 번호      | 94032080  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |
| 제품 설명      | EB E-Box, WHD: 300x800x155, Sheet steel, with mounting plate, with door |

## 승인

---

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 승인 | C-UL<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 제조사 인증<br>적합성 인증<br>적합성 인증 UK    |