

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.520 버스 인클로저 BG

상태: 2026. 4. 6 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.520 - 버스 인클로저 BG

강판 소재의 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 폴리카보네이트 모니터링 창 있음. 보호 등급 IP 65. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈을 고정할 수 있음.

## 특징

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 주문 번호                    | BG 1584.520                                |
| 재료                       | 인클로저: 강판<br>도어: 강판<br>모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm |
| 표면 처리                    | 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장          |
| 색상                       | RAL 7035                                   |
| 제공 범위                    | 도어가 있는 인클로저<br>도어 내 모니터링 창                 |
| Protection category NEMA | NEMA 12                                    |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 65                                      |
| IK 코드                    | IK08                                       |
| 치수                       | 폭: 300 mm<br>높이: 300 mm<br>깊이: 80 mm       |
| 인클로저 재료 두께               | 1.25 mm                                    |
| 도어 재료 두께                 | 1.25 mm                                    |
| 도어 경첩 위치                 | 좌측                                         |
| 서포트 레일 개수                | 2                                          |
| 컷아웃(개수 x 직경)             | 2                                          |

## 특징

---

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 잠금장치           | 잠금장치 버전: 캠<br>잠금 장치 개수: 1<br>잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림                                                                                                |
| 케이블 인입(개수 x Ø) | 2 x M12<br>M20<br>M25                                                                                                                           |
| 기본 재료          | 강판                                                                                                                                              |
| 포장 단위          | 1 개                                                                                                                                             |
| 순 중량           | 3.075 kg                                                                                                                                        |
| 총 무게           | 3.18 kg                                                                                                                                         |
| 관세 번호          | 94032080                                                                                                                                        |
| ECLASS 8.0     | 27180101                                                                                                                                        |
| 제품 설명          | BG Bus enclosure, WHD: 300x300x80 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the left |

## 승인

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증             |