

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.610

アウトドア ベーシックキャビネット

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.610 - アウトドア ベーシックキャビネット

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト：全周に換気用スリットを設けています。



Features

品番	CS 9783.610
製品説明	アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。
材質	アルミニウム合金 (AlMg3)
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み 基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm システム穴 ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027 搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め レインカバー
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 500 mm
外形寸法	全高: 1,355 mm レインカバー 幅: 850 mm レインカバー 高さ: 55 mm レインカバー 奥行き: 550 mm 内法幅: 712 mm 内法高さ: 1,112 mm 内法奥行き: 449 mm ベース高さ: 100 mm
ドアの数	1
型式等級、UL 50E に準拠	Type 3R
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
IKコード	IK10
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	34 kg
総質量	36.15 kg
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

製品説明	アウトドアベーシックエンクロージャー、幅x高さx奥行 800x1200x500 mm、アルミ製、搬送用ベース (高さ 100 mm) およ び雨よけ屋根付き、フロント側は1枚ドア
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------