

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.022

## 콤비 레일

상태: 2026. 7. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.022 - 콤비 레일 VX, VX IT, TX CableNet용

C 장착 앵글 콤비네이션, 케이블 라우팅을 위한 해머 헤드가 있는 케이블 가이드 레일과 케이블 클램프로 케이블을 고정하기 위한 용도. 케이블은 케이블 클램프나 케이블 타이 또는 벨크로 밴드를 사용하여 콤비네이션 레일에 고정시켜서 변형을 방지할 수 있음.

## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | VX 5302.022   |
| 제품 설명 | C 장착 앵글 콤비네이션, 케이블 라우팅을 위한 해머 헤드가 있는 케이블 가이드 레일과 케이블 클램프로 케이블을 고정하기 위한 용도. 케이블은 케이블 클램프나 케이블 타이 또는 벨크로 밴드를 사용하여 콤비네이션 레일에 고정시켜서 변형을 방지할 수 있음. |
| 장점    | 인클로저 프레임 내부 및 외부에 장착 가능   |
| 사용 영역 | VX 프레임 구조에 라우팅된 케이블의 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도   |
| 재료    | 강판  |
| 표면 처리 | 아연도금  |
| 제공 범위 | 조립 부품   |
| 설치 옵션 | 인클로저 프레임의 수직 레일 간에 직접 나사 체결   |
| 적합한:  | 인클로저 유형: VX<br>VX IT<br>TX CableNet<br>폭: = 1,000 mm<br>깊이: = 1,000 mm  |
| 폭에 적합 | 1,000 mm  |
| 포장 단위 | 4 개   |
| 순 중량  | 1.72 kg   |

## 특징

|                 |  |
|-----------------|--|
| 총 무게            | 2.62 kg  |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 9.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)  |
| 관세 번호           | 73269098   |
| ETIM 9          | EC000322   |
| ECLASS 8.0      | 27400604   |
| 제품 설명           | Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm |