

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RM 7857.971

보안실

상태: 2026. 2. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RM 7857.971 - 보안실

데이터 센터 기본 보호 또는 고가용성 보장 새로 설치하거나 데이터 센터를 확장하려는 경우, Rittal 의 오랜 경험으로 고객을 도와드립니다.

특징

주문 번호	RM 7857.971
버전	기본 보호 룸 플러스
제품 설명	기본 보호 룸 - IT/인프라 구성품을 보호하기 위한 최적의 모듈형 룸 내 룸 솔루션. 고 가용성 룸 - 데이터 센터와 IT 시스템 설치 공간을 위한 인증된 최고의 물리적 안전성.
참고 사항	시스템 검사를 받는 제품들은 전체 구성 단위로 검사를 받습니다. 이 검사는 모듈 구성과 도어, 케이블 덱트 또는 통풍 장치와 같은 내장 모듈을 포함합니다. 이와 다르게 개별 구성품 검사는 각각의 부품에 대해 이뤄집니다.
부식성 연기	EN 1634-3(DIN 18095)에 준하는 연도 가스 누출 검사
잔해	화염 충돌 시간 30분 후 1.5m 이격하여 200kg으로 1회 충격을 가하는 충돌 시험으로 시스템 검사
방진	모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP 5x 시스템 검사
EMC 보호	TU Aachen의 유형 구성품 검사로 고주파 방사선으로부터의 보호에 대한 검증
화재 예방	30분 이상 50K 온도 상승 및 85% 상대 습도 유지, 재가열 기간 제외 모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F90 시스템 검사 월 시스템에 한해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F120 개별 구성품 검사 월 시스템에 한해 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F90 개별 구성품 검사

특징

불법 접근	모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 3 시스템 검사
	모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 2 시스템 검사
율	소방 용수, 모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP x 6 시스 템 검사 상대 습도 85%, 30분 이상
포장 단위	1 개
순 중량	0.009
총 무게	0.01
EAN	4028177689367
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207