Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8612.070 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천 공 섹션

상태: 2025. 12. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 8612.070 - 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.





특징

버전 도어에 장착하기 위한 용도 제품 설명 범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면됨. 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 스크루 포함 길이 690 mm		
제품 설명 범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨. 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 스크루 포함 길이 690 mm 도어 폭으로 적합 800 mm 설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	주문 번호	TS 8612.070
됨. 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 스크루 포함 길이 690 mm 도어 폭으로 적합 800 mm 설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	버전	도어에 장착하기 위한 용도
표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 스크루 포함 길이 690 mm 도어 폭으로 적합 800 mm 설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	제품 설명	범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.
제공 범위 조립 스크루 포함 길이 690 mm 도어 폭으로 적합 800 mm 설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	재료	강판
길이 690 mm 도어 폭으로 적합 800 mm 설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	표면 처리	아연도금
도어 폭으로 적합 800 mm 설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	제공 범위	조립 스크루 포함
설치 옵션 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프 셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	길이	690 mm
셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용 TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정	도어 폭으로 적합	800 mm
조립 설명서 TP에 장착 시내부 설치용 레일이 필요함	설치 옵션	셋된 높이로 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용
	조립 설명서	TP에 장착 시내부 설치용 레일이 필요함

© Rittal 2025

특징

적합한:	인클로저 유형: VX SE
	TP
	PC
	IW
포장 단위	4 개
순 중량	2.96
총 무게	3.158
관세 번호	73269098
EAN	4028177690318
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025