

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.550

## 부분 장착 플레이트

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.550 - 부분 장착 플레이트 VX, VX SE, PC, IW용

인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공

## 특징

주문 번호	VX 8617.550
제품 설명	인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공.
재료	강판, 2.5mm
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
도어 폭으로 적합	600 mm
설치 옵션	설치는 수직 장착면으로 세워서 또는 수평 바닥면으로 눕어서 수행할 수 있음 인클로저 섹션에 직접 고정됨 앞으로 당겨진 구조에서 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 통해 인클로저의 원하는 장착 레벨에 고정됨 부분 장착 플레이트를 차례로 여러 단계로 설치할 때 그 뒤에 있는 영역에 신속하게 접근하기 위해 경첩 고정부를 통해 선회 가능하도록 설계할 수 있음 VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
참고 사항	VX SE, PC, IW에 설치하기 위해 VX 어댑터 레일 필요
치수	폭: 500 mm 깊이: 775 mm
적합한 인클로저 유형	VX VX SE PC

# 특징

---

적합한:	인클로저 유형: VX VX SE PC 폭: = 600 mm 깊이: = 600 mm
포장 단위	1 개
순 중량	9.54 kg
총 무게	9.84 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	37.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
제품 설명	VX 부분 장착 플레이트, 크기: 500x775mm