


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.600

## 부분 장착 플레이트

상태: 2026. 2. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8617.600 - 부분 장착 플레이트 VX, VX SE, PC, IW용

인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공

## 특징

|             |  |
|-------------|--|
| 주문 번호       | VX 8617.600  |
| 제품 설명       | 인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공.   |
| 재료          | 강판, 2.5mm  |
| 표면 처리       | 아연도금   |
| 제공 범위       | 조립 부품  |
| 도어 폭으로 적합   | 1,000 mm   |
| 설치 옵션       | 설치는 수직 장착면으로 세워서 또는 수평 바닥면으로 뉘어서 수행할 수 있음<br>인클로저 섹션에 직접 고정됨<br>앞으로 당겨진 구조에서 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 통해 인클로저의 원하는 장착 레벨에 고정됨<br>부분 장착 플레이트를 차례로 여러 단계로 설치할 때 그 뒤에 있는 영역에 신속하게 접근하기 위해 경첩 고정부를 통해 선회 가능하도록 설계할 수 있음 |
| 참고 사항       | VX SE, PC, IW에 설치하기 위해 VX 어댑터 레일 필요  |
| 치수          | 폭: 900 mm<br>깊이: 400 mm  |
| 적합한 인클로저 유형 | VX<br>VX SE<br>PC  |

## 특징

|                 |   |
|-----------------|---|
| 적합한:            | 인클로저 유형: VX<br>VX SE<br>PC<br>폭: = 1,000 mm<br>깊이: = 500 mm |
| 포장 단위           | 1 개   |
| 순 중량            | 8.365   |
| 총 무게            | 8.805   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 33.6 kg CO2 eq (Cat B)                                      |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트)    |
| 관세 번호           | 94039910  |
| EAN             | 4028177919457   |
| ETIM 9          | EC000213  |
| ECLASS 8.0      | 27409216  |