

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8609.204

## 분리 패널

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8609.204 - 분리 패널 VX용

개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 프레임 시스템이 대칭이기 때문에 분리 패널로 후방 설치도 가능. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 절곡되어 마감되어 있음.

## 특징

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 주문 번호                    | VX 8609.204  |
| 제품 설명                    | 개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 프레임 시스템이 대칭이기 때문에 분리 패널로 후방 설치도 가능. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 절곡되어 마감되어 있음. |
| 장점                       | 분리 패널은 후면에 조립할 수도 있습니다. 이렇게 하면 예를 들어 열소산을 위한 주파수 변환기를 온도제어 장치와 함께 분리 패널 바깥쪽에 설치하고 커버를 씌워 보호/마감할 수 있습니다.          |
| 재료                       | 강판, 1.5mm  |
| 표면 처리                    | 아연도금   |
| 제공 범위                    | 조립 부품  |
| 적합한:                     | 인클로저 유형: VX<br>높이: = 2,000 mm<br>깊이: = 500 mm  |
| 설치 옵션                    | 장착은 외부 장착 레벨에서 이루어짐<br>내부 레벨은 그 외의 계장용으로 비어 있음   |
| 조립 설명서                   | 분리 패널과 함께 열반 결합하려면 내부 열반 브래킷 8617500 또는 외부 열반 커넥터 8617502가 필요함   |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54  |
| 포장 단위                    | 1 개  |
| 순 중량                     | 9.5 kg   |

## 특징

---

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 총 무게       | 10.75 kg                        |
| 관세 번호      | 94039910                        |
| ETIM 9     | EC002525                        |
| ECLASS 8.0 | 27182102                        |
| 제품 설명      | VX 분리 패널, 적합한 높이/깊이: 2000x500mm |