

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.000

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/  
주추 코너 피스, 전면 및 후면1

상태: 2026. 1. 31 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.000 - 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

유연한 케이블 인입을 위한 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스.



## 특징

주문 번호	VX 8660.000
장점	<p>안정성 - 베이스/주추의 매우 높은 안정성</p> <p>유연 - VX 액세서리로 수많은 내부 구성 가능</p> <p>심플 - 열반부들의 매끈한 플러시 마감</p>
재료	<p>베이스/주추 코너 피스: 강판</p> <p>전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판</p> <p>코너 및 열반 커버: 플라스틱</p>
색상	RAL 9005
제공 범위	<p>코너 커버 4개</p> <p>조립 부품</p> <p>베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 100mm</p> <p>전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm</p>

# 특징

참고 사항	베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도
치수	높이: 100 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX 폭: = 300 mm
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
중량/개수	3.24 kg
포장 단위	2 개
순 중량	3.2
총 무게	3.243
PCF/VE(크래들-게이트)	12.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177978027
ETIM 9	EC000721

## 특징

---

ETIM 8 EC000721

---

ECLASS 8.0 27182003

## 승인

---

승인 UL + C-UL - FTTA

---

설명 PCF-declaration