

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.060

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주
추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추
시스템 VX용, 스테인리스 스틸



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8660.060 - 베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

전면 및 후면 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스. 스크루 체결 지점에 최적으로 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부. 매끄럽게 열반 연결 가능.



특징

주문 번호	VX 8660.060
재료	베이스/주추 코너 피스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버 캡: ABS
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위	조립 부품 베이스/주추 코너 피스 4개 커버 캡 4개 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 1개, 200mm 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm

특징

참고 사항	<p>측면 베이스/주추 트림 패널은 베이스/주추 장치를 마무리하는 데 필요하고 베이스/주추를 서로 안정적으로 고정하는 데 필요함.</p> <p>배송 범위에 포함된 커버 캡을 필요한 경우 스테인리스 베이스/주추 시스템 VX용 스테인리스 스틸 커버 캡으로 교체할 수 있습니다.</p> <p>베이스/주추 시스템의 1세대 구성품은 베이스/주추 시스템의 2세대 구성품과 결합할 수 없음</p>
치수	높이: 200 mm
적합한:	<p>인클로저 유형: VX</p> <p>VX SE</p> <p>TS</p> <p>PC</p> <p>폭: = 600 mm</p>
UL 50E에 준한 유형 등급	<p>유형 1</p> <p>Type 3R</p> <p>Type 4</p> <p>Type 4X</p> <p>유형 12</p>
포장 단위	2 개
순 중량	6.6 kg
총 무게	6.602 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
제품 설명	베이스/주추 트림 패널 포함 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, H: 200mm, W: 600mm용, 스테인리스 스틸, 1.4301

승인

승인

UL + C-UL - FTTA